

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251721 32/16
GTIN	4045197867186
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Asetuskulma $\kappa$	117,5 astetta
Aluslevy	259031 39
Kiinnityspituus $L_2$	31 mm
Ruuvi kynnelle	259021 4
Kiinnitysrauta	259038 2
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	40 mm
Keskisiirto $L_3$	22 mm
Aluslevyn ruuvi	259025 3
ISO-koodi pidin	A32S MVPNR/L 16
Terän koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Kokonaispituus $L$	250 mm
varren Ø $D_s$	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 4	259021 4
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500