

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251721 40/16
GTIN	4045197867193
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevyn ruuvi	259025 3
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	50 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Aluslevy	259031 39
Asetuskulma κ	117,5 astetta
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Kiinnitysrauta	259038 2
Ruuvi kynnelle	259021 1
ISO-koodi pidin	A40T MVPNR/L 16
Kiinnityspituus L_2	38,5 mm
Terän koko	16 mm
Keskisiirto L_3	27 mm
varren Ø D_s	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500