

HOLEX**HOLEX Pro -katkaisulaikka 2 in 1, Kiekon Ø: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	563500 125
GTIN	4045197443038
Tuoteluokka	52M

Kuvaus**Malli:****Yleiskäyttöinen katkaisulaikka teräkselle ja INOXille.**

Hyvin leikkaava ja kestävä.

Käyttö:Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus v_c on enintään 80 m/s.**Erittely:****A30Q-BF.****Huomautus:**

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	taivutetut
Muoto	42
Enimmäiskierrosluku	12200 min ⁻¹
Laikan leveys	2 mm

Porauksen Ø	22,23 mm
Koostumus	A30Q-BF
Kiekon Ø	125 mm
Paksuudelle	6 - 10 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		