

Garant**Jyrsintappi Z9 – eritt. harva (ei-rautam./alum.), KM, Tyyppi: F1630****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 540709 F1630 |
| GTIN | 4045197522542 |
| Tuoteluokka | 51D |

Kuvaus**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: F pyörökaari** (RBF)

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Pyörökaari

Pään Ø: 16 mm

Pään pituus: 30 mm

Kokonaispituus: 70 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Kokonaispituus | 70 mm |
| Muoto | F1630 |
| Muodon kuvaus | Pyörökaari |
| Hammastustiheysaste | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) |
| Pään Ø | 16 mm |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Hammastus, lyhytnimitys | Z9 |
| Varren Ø | 6 mm |
| Pään pituus | 30 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Jyrsintappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-----------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | sopii rajoituksin | | |