

**Garant**
**Jyrsintappisarja 8 osaa, Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	541450
GTIN	4045197156358
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus**
**Malli:**

Valikoimissa valikoidut jyrsimet, käytetyimmät muodot ja mitat.

Varren Ø 6 mm.

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Kasetissa:

Kussakin 1 jyrsintappi nro 540200

Muodot A0616 / A1020 / C0616 / C1020 / D0605 / D1009 / G0618 / M1020.

**Toimituksen sisältö:**

1 kpl/koko nro 540200 koot A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Varren Ø: 6 mm

## Tekninen kuvaus

Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Hammastustiheysaste	keskikova
Lastuava aine	KM
Varren Ø	6 mm
Jyrsintappien lukumäärä	8