



Jalusta, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	442140 3
GTIN	4045197861658
Tuoteluokka	42D

Kuvaus

Malli:

Kiinteät magneettijalat, prismatuki ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prismamaiselta ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille. Vahvat iskumagneetit, joissa prismatuki. Kytkentä kääntövivulla.

Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 442114.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre	M10
Korkeus	55 mm
Liitântäkierteen aseointi	sivulla
Malli	Magneettikytkin
Pituus	117 mm
Pitovoima	1300 N
Leveys	50 mm

Tuotetyyppi

Magneettijalka

Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Magneettijalan kytkin Tyyppi M	440762 M