

**HOLEX****Jyrsintappi Z3 – keskitiheä, lastunmurtaja, HSS, Tyyppi: C0820****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540800 C0820
GTIN	4045197156075
Tuoteluokka	52D

**Kuvaus****Malli:**

Varren Ø 6 mm.

HSS-jyrsintapit kohteisiin, joissa vaaditaan tärinätöntä jyrsintää. **Muoto: lieriömäinen (WRC).****Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Muoto	C0820
Kokonaispituus	60 mm
Pään Ø	8 mm
Muodon kuvaus	Lieriömäinen (WRC)
Varren Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Hammastustyyppi	lastunmurtaja
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään pituus	20 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	HSS

Tuotetyyppi

Jyrsintappi