


**Garant****Teränpidin kupera otsapistoon, Oikea, Ø-alue, pisto D1 / D2: 43/60mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273826 43/60  |
| GTIN         | 4045197867391 |
| Tuoteluokka  | 21W           |

**Kuvaus****Malli:**

Hammastetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimen välinen liitos ja tarkka kiinnitys.

**Käyttö:**

Yhdessä kiinnityspitimien nro 273800 – 273811 kanssa.

**Varaosa:**

Kiristysruuvi nro 279815 9.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

**Huomautus:**

$D_1$  = pienin Ø 1. pistolle /  $D_2$  = suurin Ø 1. Pisto.

Teknologia-arvoja on alennettava 30–50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.

Maksimaalinen syöttö 0,025 mm.

Pistoleveys w: 3 mm

enimmäistyöstösyvyys  $t_{max}$ : 18 mm

**Tekninen kuvaus**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| enintään 1. piston Ø $D_2$ | 60 mm |
|----------------------------|-------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| enimmäistyöstösyvyys $t_{\max}$       | 18 mm      |
| vähintään 1. piston $\varnothing D_1$ | 43 mm      |
| Käyttötapa                            | Oikea      |
| Pistoleveys w                         | 3 mm       |
| Tuotetyyppi                           | Teränpidin |

---

## Tarvikkeet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Kiinnitysruuvi          | 279910   |
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 9 | 279815 9 |