

## Kitatulkki, Tyyppi: E



### Tilaustiedot

Tilausnumero	484223 E
GTIN	2050001936943
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Välimitallinen kitatulkki ja ISO-toleranssiluokka esim. **nro 484223 koko 15,8 m6** tai lukuarvoinen toleranssi esim. nro 484223 **koko 41,04 + 0,01/ -0,02**

Kaksipuolinen kitatulkki ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. Menopuolen **kulutussyylimitta** standardin DIN 7163 mukainen.

**Käyttö:**

Akselien vällys-, väli- ja ylimittasovitteiden tarkistamiseen.

**Standardi:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

### Tekninen kuvaus

Tulkkityyppi	menotulkki
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Standardi	DIN 7164
Standardi	DIN 7150-2
Standardi	DIN 7163
Toleranssialue	b
Toleranssialue	c

Toleranssialue	a
Toleranssialue	ef
Toleranssialue	e
Toleranssialue	cd
Toleranssialue	d
Toleranssialue	fg
Toleranssialue	g
Toleranssialue	f
Toleranssialue	js
Toleranssialue	k
Toleranssialue	h
Toleranssialue	j
Toleranssialue	n
Toleranssialue	p
Toleranssialue	m
Toleranssialue	t
Toleranssialue	u
Toleranssialue	r
Toleranssialue	s
Toleranssialue	x
Toleranssialue	y
Toleranssialue	v
Toleranssialue	zb
Toleranssialue	zc
Toleranssialue	z
Toleranssialue	za
Laatu	11
Laatu	13
Laatu	10

Laatu	7
Laatu	8
Laatu	9
Laatu	6
Laatu	12
Nimellismitta	15 - 18,999 mm
Raaka-aine	tulkkiterästä
Kalibrointi	L8
Tuotetyyppi	Kitatulkki

## Palvelut

KalibrointiKitatulkki Enimmäisnimellismitta 50 mm	028700 50
DAkKS-kalibrointiKitatulkki Enimmäisnimellismitta 5-100 mm	028710 5-100