


Garant**Teränpidin kupera otsapistoon, Oikea, Ø-alue, pisto D1 / D2: 53/76mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273826 53/76
GTIN	4045197867605
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Hammastetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimen välinen liitos ja tarkka kiinnitys.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimien nro 273800 – 273811 kanssa.

Varaosa:

Kiristysruuvi nro 279815 9.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D_1 = pienin Ø 1. pistolle / D_2 = suurin Ø 1. Pisto.

Teknologia-arvoja on alennettava 30–50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.

Maksimaalinen syöttö 0,025 mm.

Pistoleveys w: 3 mm

enimmäistyöstösyvyys t_{max} : 18 mm

Tekninen kuvaus

vähintään 1. piston Ø D_1	53 mm
-----------------------------	-------

enintään 1. piston $\varnothing D_2$	76 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{\max}	18 mm
Käyttötapa	Oikea
Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	279910
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9