


Uratulkki, P9, Nimellismitta: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	484402 14
GTIN	2050001063304
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. **Menopuolen kulutusylimitta** standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.

Uratulkit, joiden **toleranssiluokka on P9**.

Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Tekninen kuvaus

Nimellismitta	14 mm
Standardi	DIN EN ISO 1938-1
Sovite	P9
Toleranssialue	P
Laatu	9
Raaka-aine	karkaistua teräs
Tuotenimen määrite	P9
Kalibrointi	L6
Tuotetyyppi	Akselin kiilauravällystulkki

Palvelut

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 20 mm

028300 20