

**Garant****Jyrsintappi, KM, Tyyppi: J1613****Tilaustiedot**

Tilausnumero	541000 J1613
GTIN	4045197521910
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaadusta, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. Kartiomuoto **upotukseen ja viistämiseen**.

**Erikoismuoto kärkiupotin** (KSK). Kulmatulkki 90°.

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Huomautus:**

Alennettu kierrosluku jyrsitapeille 120 mm:n kokonaispituudella: enintään 11 000 min<sup>#1</sup>

**Tekninen kuvaus**

Muoto	J1613
Kokonaispituus	53 mm
Hammastustiheysaste	keskikova
Kulmatulkki	90 astetta
Pään Ø	16 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Muodon kuvaus	kärkiupotin

Varren Ø	6 mm
Pään pituus	13 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi