

Tappitulkki Hyväksyntä H7, Nimellis-mitan Ø: 36mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 484040 36 |
| GTIN | 2050001675217 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin

kulumisylimitoin.

Hyväksymispuolella kovakromiset mittauspinnat. Niiden ansiosta käyttöikä on noin 8 kertaa pidempi.

Standardi:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Huomautus:

- **Muut välikoot pyynnöstä tai tilaamalla osoitteesta www.hoffmann-goup.com, esim. nro 484000 koko 82.**

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|-------------|
| Toleranssialue | H |
| Standardi | DIN 7150-2 |
| Standardi | DIN 7164 |
| Laatu | 7 |
| Nimellismitta | 36 mm |
| Tulkkityyppi | menotulkki |
| Tulkkityyppi | hylkytulkki |
| Kalibrointi | M2 |
| Tuotetyyppi | Tappitulkki |

Palvelut

| | |
|--|-----------|
| DAkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm | 028300 60 |