

Garant
Kovera teränpidin otsapistoon, Vasen, Ø-alue, pisto D1 / D2: 67/100mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273829 67/100 |
| GTIN | 4045197867902 |
| Tuoteluokka | 21W |

Kuvaus
Malli:

Hammastetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimen välinen liitos ja tarkka kiinnitys.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimien nro 273800 – 273811 kanssa.

Varaosa:

Kiristysruuvi nro 279815 9.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D_1 = pienin Ø 1. pistolle / D_2 = suurin Ø 1. Pisto.

Teknologia-arvoja on alennettava 30–50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.

Maksimaalinen syöttö 0,025 mm.

Pistoleveys w: 3 mm

enimmäistyöstösyvyys t_{max} : 18 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|--------|
| enintään 1. piston Ø D_2 | 100 mm |
|----------------------------|--------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| vähintään 1. piston $\varnothing D_1$ | 67 mm |
| enimmäistyöstösyvyys t_{\max} | 18 mm |
| Käyttötapa | Vasen |
| Pistoleveys w | 3 mm |
| Tuotetyyppi | Teränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|-------------------------|----------|
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 9 | 279815 9 |
| Kiinnitysruuvi | 279910 |