



## Jyrsintappisarja 10 osaa, Z3 – keskitiheä, lastunmurtaja, HSS



### Tilaustiedot

Tilausnumero	541550
GTIN	4045197156365
Tuoteluokka	52D

### Kuvaus

#### Malli:

Valikoimissa valikoidut jyrsimet, käytetyimmät muodot ja mitat.

Varren Ø 6 mm.

#### Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

#### Toimituksen sisältö:

Kasetissa:

Kussakin 1 jyrsintappi nro 540800

Muodot A1020 / AS0616 / AS1225 / C0616 / C1225 / M1225 / D1210 / G0618 / G1225 / G1630.

#### Toimituksen sisältö:

1 kpl/koko nro 540800 koot AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; M1225; D1210; G0618; G1225; G1630.

Varren Ø: 6 mm

### Tekninen kuvaus

Hammastustiheysaste	keskikova
---------------------	-----------

Hammastustyyppi	lastunmurtaja
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Lastuava aine	HSS
Varren Ø	6 mm
Jyrsintappien lukumäärä	10