

## Kitatulkki, a – zc, Nimellis-mitan Ø: 16mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 484222 16     |
| GTIN         | 2050001062819 |
| Tuoteluokka  | 48B           |

### Kuvaus

#### Malli:

Kaksipuolinen kitatulkki ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. Menupuolen **kulutussyylimitta** standardin DIN 7163 mukainen.

ISO-standardin mukaiset **toleranssialueet a – zc perustoleranssiasteissa 6 – 13.**

#### Käyttö:

Akselien vällys-, väli- ja ylittasovitteiden tarkistamiseen.

#### Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163.**

#### Huomautus:

Määritä haluttu toleranssiluokka. Ilmoita tilattaessa **toleranssialue (a – zc)** ja perustoleranssiaste (6 – 13), esim. nro 484222 koko **10f9**. Perustoleranssiasteen 5 ja hienompien toleranssien tulkit mahdollisia pyynnöistä.

### Tekninen kuvaus

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Tulkkityyppi   | menotulkki        |
| Tulkkityyppi   | hylkytulkki       |
| Standardi      | DIN EN ISO 1938-1 |
| Standardi      | DIN 7163          |
| Toleranssialue | a                 |

|                |    |
|----------------|----|
| Toleranssialue | b  |
| Toleranssialue | c  |
| Toleranssialue | cd |
| Toleranssialue | d  |
| Toleranssialue | e  |
| Toleranssialue | ef |
| Toleranssialue | f  |
| Toleranssialue | fg |
| Toleranssialue | g  |
| Toleranssialue | h  |
| Toleranssialue | j  |
| Toleranssialue | js |
| Toleranssialue | k  |
| Toleranssialue | m  |
| Toleranssialue | n  |
| Toleranssialue | p  |
| Toleranssialue | r  |
| Toleranssialue | s  |
| Toleranssialue | t  |
| Toleranssialue | u  |
| Toleranssialue | v  |
| Toleranssialue | x  |
| Toleranssialue | y  |
| Toleranssialue | z  |
| Toleranssialue | za |
| Toleranssialue | zb |
| Toleranssialue | zc |
| Laatu          | 12 |
| Laatu          | 6  |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Laatu              | 13            |
| Laatu              | 9             |
| Laatu              | 11            |
| Laatu              | 8             |
| Laatu              | 10            |
| Laatu              | 7             |
| Raaka-aine         | tulkkiterästä |
| Nimellismitta      | 16 mm         |
| Tuotenimen määrite | a – zc        |
| Kalibrointi        | L8            |
| Tuotetyyppi        | Kitatulkki    |

## Palvelut

|   |              |
|---|--------------|
| KalibrointiKitatulkki Enimmäisnimellismitta 50 mm         | 028700 50    |
| DAkS-kalibrointiKitatulkki Enimmäisnimellismitta 5-100 mm | 028710 5-100 |