


**3M Roloc™****Hiomalaikka 984F, Ø 76,2 mm, Rakeisuus: 60**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	554006 60
GTIN	30051141277104
Tuoteluokka	53M

## Kuvaus

### Malli:

**Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä** itsestään teroittuvan keramiikkarakeen (CER) ansiosta.

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Tarkkuusmutoiltu **Cubitron™ II** -hiomarae.

### Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Käytä kovaa tukilaikkaa nro 554089.

### Huomautus:

**Roloc™ Bristle-Disc** alkaen numerosta 573510.

## Tekninen kuvaus

Rakeisuus	60
Kiekon Ø	76,2 mm
Hioma-aine	Cubitron™ II

Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Hioma-aineen alusta	reunavakaa alusta
Tuotenimen määrite	Ø 76,2 mm
Valmistajamerkintä	984F
Enimmäiskierrosluku	20000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kumialuslaikka M14-kiinnityskova ulko-Ø 75 mm	554088 75
Kumialuslaikka M14-kiinnityskova Ulko-Ø 75 mm	554094 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 75 mm	554089 75