

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251724 40/16
GTIN	4045197868213
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	50 mm
Ruuvi kynnelle	259021 1
Kiinnityspituus L_2	38,5 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Kokonaispituus L	300 mm
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
ISO-koodi pidin	A40T MVUNR/L 16
Kiinnitysrauta	259038 4
Aluslevy	259031 39
Aluslevyn ruuvi	259025 3
Terän koko	16 mm
Keskisiirto L_3	27 mm
varren Ø D_s	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Kiinnitysrauta Tyyppi 4	259038 4
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500