

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251725 25/16
GTIN	4045197868220
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A25R MVUNR/L 16
Kiinnitysrauta	259038 4
Kokonaispituus L	200 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Aluslevyn ruuvi	259025 3
Terän koko	16 mm
Aluslevy	259031 39
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
Ruuvi kynnelle	259021 4
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Kiinnitysrauta Tyyppi 4	259038 4
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 4	259021 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500