

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251725 32/16
GTIN	4045197868237
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	250 mm
Aluslevy	259031 39
Asetuskulma κ	93 astetta
ISO-koodi pidin	A32S MVUNR/L 16
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Keskisiirto L ₃	22 mm
Kiinnitysrauta	259038 4
Aluslevyn ruuvi	259025 3
Ruuvi kynnelle	259021 4
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Terän koko	16 mm
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 4	259021 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Kiinnitysrauta Tyyppi 4	259038 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500