

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251725 40/16
GTIN	4045197868244
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevyn ruuvi	259025 3
Kokonaispituus L	300 mm
Ruuvi kynnelle	259021 1
Keskisiirto L ₃	27 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm
Terän koko	16 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Kiinnityspituus L ₂	38,5 mm
Kiinnitysrauta	259038 4
Aluslevy	259031 39
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
ISO-koodi pidin	A40T MVUNR/L 16
varren Ø D _s	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Kiinnitysrauta Tyyppi 4	259038 4
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500