

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251728 32/16
GTIN	4045197868251
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Aluslevyn ruuvi	259025 3
Kokonaispituus L	250 mm
Aluslevy	259031 39
Terän koko	16 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Ulkonema L <sub>1</sub>	96 mm
ISO-koodi pidin	A32S MVZNR/L 16
Ruuvi kynnelle	259021 4
Kiinnitysrauta	259038 2
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	30 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	31 mm
Hyötysyvyys T	14 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea

SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 4	259021 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500