

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251729 32/16
GTIN	4045197868275
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	30 mm
Ulkonema L ₁	96 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Aluslevy	259031 39
Aluslevyn ruuvi	259025 3
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	48 mm
ISO-koodi pidin	A32S MVZNR/L 16
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Terän koko	16 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnitysrauta	259038 2
Ruuvi kynnelle	259021 4
Hyötysyvyys T	14 mm
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen

SisäSORvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 4	259021 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500