

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251729 40/16
GTIN	4045197868282
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Asetuskulma κ	95 astetta
ISO-koodi pidin	A40T MVZNR/L 16
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	57 mm
Terän koko	16 mm
Aluslevyn ruuvi	259025 3
Ruuvi kynnelle	259021 4
Aluslevy	259031 39
Kokonaispituus L	300 mm
Ulkonema L <sub>1</sub>	120 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	38,5 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	35 mm
Kiinnitysrauta	259038 2
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Hyötysyvyys T	15 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen

SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 4	259021 4
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500