

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251728 40/16
GTIN	4045197868268
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	35 mm
Kiinnityspituus L ₂	38,5 mm
Ruuvi kynnelle	259021 4
ISO-koodi pidin	A40T MVZNR/L 16
Kiinnitysrauta	259038 2
Ulkonema L ₁	120 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Aluslevyn ruuvi	259025 3
Aluslevy	259031 39
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	57 mm
Terän koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Hyötysyvyys T	15 mm
varren Ø D _s	40 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea

SisäSORvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 4	259021 4
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500