

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 40/22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251416 40/22
GTIN	4045197868305
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Aluslevy	259031 10
Jousisarja	259044 2
Kiinnitysvipu	259015 2
Asetuskulma κ	90 astetta
Terän koko	22 mm
Sopiva kääntöterä	TN.. 2204..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	38,5 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	27 mm
ISO-koodi pidin	A40T PTFNR/L 22
Jousisokka-srj.	259047 2
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Jousisarja 10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 2	259047 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Aluslevy Tyyppi 10	259031 10
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500