

**Garant****Kapea hydraulikiristysistukka, HSK-E 40 A = 85, Kiinnitys-Ø D1: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307526 3
GTIN	4045197868411
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).
- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
- Varret kovasorvattu.
- Kavennusholkkien käyttö mahdollista.

**Etu:**

- Lämmönkestävä, täysin suljettu järjestelmä eli ei juotettuja painekammioita.
- Ideaaliset vaimennusominaisuudet.
- Suuret siirrettävät vääntömomentit, hyvä käyttövarmuus.

**Käyttö:**

Eryteisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.

**Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.**

Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

**Erikoistarvike:**

Kavennusholkit nro 302135 – 302165.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	85 mm
Ulko-Ø D	34 mm

L <sub>2</sub>	45 mm
Ø D <sub>3</sub>	13,7 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Sovitin	HSK-E 40 A = 85
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka