

Garant**Kapea hydraulikiristysistukka, HSK-E 40 A = 85, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307526 6
GTIN	4045197868442
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).
- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
- Varret kovasorvattu.
- Kavennusholkkien käyttö mahdollista.

Etu:

- Lämmönkestävä, täysin suljettu järjestelmä eli ei juotettuja painekammioita.
- Ideaaliset vaimennusominaisuudet.
- Suuret siirrettävät vääntömomentit, hyvä käyttövarmuus.

Käyttö:

Eryteisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.

Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.

Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302165.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	12 mm
L ₂	46 mm

Kiinnitys- \varnothing D ₁	6 mm
\varnothing D ₃	16,8 mm
Ulko- \varnothing D	34 mm
Ulkonema A-mitta	85 mm
Sovitin	HSK-E 40 A = 85
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka