

Garant**Kapea hydraulikiristysistukka, BT 30 A = 85, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303446 6
GTIN	4045197868589
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).
- Ihanteelliset vaimennusominaisuudet.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
- Varret kovasorvattu.

Käyttö:

- Erytisesti työkalun- ja muotinvalmistukseen.
- Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.
- Poraamiseen, kalvintaan ja jysintään.
- Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, vähennysholkit nro 302135 – 302187.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	85 mm
Ø D ₃	18,8 mm
Ø D ₂	14 mm
Ulko-Ø D	40 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm

L ₂	46 mm
Sovitin	BT 30 A = 85
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308785 30
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308765 30
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308760 30