

**Garant****Kapea hydraulikiristysistukka, BT 30 A = 85, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303446 12
GTIN	4045197868619
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).
- Ihanteelliset vaimennusominaisuudet.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
- Varret kovasorvattu.

**Käyttö:**

- Erytisesti työkalun- ja muotinvalmistukseen.
- Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.
- Poraamiseen, kalvintaan ja jysintään.
- Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, vähennysholkit nro 302135 – 302187.

**Tekninen kuvaus**

L <sub>2</sub>	47 mm
Ulko-Ø D	40 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ulkonema A-mitta	85 mm
Ø D <sub>3</sub>	24,9 mm

Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Sovitin	BT 30 A = 85
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302140 4
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302140 5
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302135 8
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302135 4
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302140 8
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308785 30
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302135 3
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302135 5
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302140 6
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302140 3
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302135 6
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308765 30

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30

308760 30