

**Garant****Kapea hydraulikiristysistukka, SK 40 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302095 12
GTIN	4045197868657
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- **Erittäin kapea rakenne (3°-profiili)**
- **Viimeistely pintarakenne.**
- **RFID/Balluff chip -poraus.**
- **Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.**
- **Varret kovasorvattu.**
- **Kavennusholkkien käyttö mahdollista.**

**Käyttö:**

Erityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen. **Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.** Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen. Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, kavennusholkit nro 302135 – 302187.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>3</sub>	38,7 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
L <sub>2</sub>	122 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	12 mm

Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Ulko-Ø D	49,5 mm
Sovitin	SK 40 A = 160
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
ER-kiristysavain1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 40	309700 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO- varteen 40	308700 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO- varteen 40	308615 40