

**Garant****Yksiosaiset poraistukat Muoto AD/B, SK 40, Kiinnitysalue: 0,3-10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301465 0,3-10
GTIN	4045197868787
Tuoteluokka	31B

**Kuvaus****Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat.

Kuulakärkilevy/Rfid-siru. Suurin pyörintävirhe  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Lasihelmipuhallettu. Kapea rakenne yleisimmille  $\emptyset$ :lle enintään 10,2 mm.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää **kiristysavaimen** T-vääntimellä.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

Ulko- $\emptyset$ D	38 mm
Varakiristysavain nro 627425	AW 4
Ulkonema A-mitta	73 mm
Kiinnitysalue	0,3 - 10,2 mm
Tyyppi	kapea
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 50 baaria

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 20 μm
suurin sallittu kiristysmomentti M <sub>d max</sub>	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

## Tarvikkeet

KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti Mazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Vetospultti Hurco 45°, sovitettiiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40