

Garant**Yksiosaiset poraistukat Muoto AD/B, BT 40, Kiinnitysalue: 0,3-10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303175 0,3-10
GTIN	4045197868794
Tuoteluokka	31B

Kuvaus**Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat.

Pyörintätarkkuus $\leq 20 \mu\text{m}$.

Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar. Erittäin kapea rakennustapa yleisimpiin kohteisiin, \emptyset enintään 10,2 mm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **kiristysavaimen**.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	0,3 - 10,2 mm
Varakiristysavain nro 627425	AW 4
Ulkonema A-mitta	73 mm
Ulko- \emptyset D	38 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB

Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 18000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 20 µm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kuusioruuvimeisseli, T-kahva Kuusikulma 4 mm	627481 4
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40