

Garant**Yksiosaiset poraistukat Muoto A, HSK-A 63, Kiinnitysalue: 0,3-10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307682 0,3-10
GTIN	4045197868800
Tuoteluokka	31B

Kuvaus**Malli:**

- **Molemmat pyörimissuunnat.**
- **RFID/Balluff chip -poraus.**

Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar.

Pyörintätarkkuus ≤ 20 µm. Pyörintätarkkuus ≤ 20 µm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **kiristysavaimen** T-vääntimellä.

Erikoistarvike:

Hylsyavain nro 309890. Jäähdytysaineputki nro 309880.

Tekninen kuvaus

Varakiristysavain nro 627425	AW 4
Ulkonema A-mitta	96,5 mm
Kiinnitysalue	0,3 - 10,2 mm
Tyyppi	kapea
Ulko-Ø D	38 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7

Kiinnitysnormi	DIN 69893-1
Muoto	A
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 20 μm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

Tarvikkeet

Kuusioruuvimeisseli, T-kahva Kuusikulma 4 mm	627481 4
--	----------