

Garant**Yksiosaiset poraistukat, PSC 40, Kiinnitysalue: 0,3-10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308587 0,3-10
GTIN	4045197868817
Tuoteluokka	31B

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.
- Molemmat pyörimissuunnat.
- Hiekkapuhallettu.

Erittäin kapea istukka kooille \varnothing 0,3 – 10,2 mm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **kiristysavaimen**.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309885, hylsyavain nro 309893.

Tekninen kuvaus

Ulko- \varnothing D	36 mm
Ulkonema A-mitta	74 mm
Kiinnitysalue	0,3 - 10,2 mm
Varakiristysavain nro 627425	AW 4
Sovitin	PSC 40
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 18 000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
suurin sallittu kiristysmomentti M _{d max}	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

Tarvikkeet

Kuusioruuvimeisseli, T-kahva Kuusikulma 4 mm	627481 4
--	----------