

HOLEX**Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm keskikova, Ulko-Ø: 50Mmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553920 50M
GTIN	4045197331007
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Lautaslaikkojen ja hiomalaikkojen optimaalinen pikakiinnitysmekanismi (sisäkierre). Pyörö on helposti vaihdettavissa ilman työkaluja kovankin käytön jälkeen.

Kumilautaslaikka, **varren Ø 6 mm**. Hiomalaikkojen kiinnittämiseen **pikajärjestelmällä, metallilukitus**.

Käyttö:

Pienten tai muodoltaan vaihtelevien kappaleiden hiontaan – työkalujen, muottien, mallien, koneiden, laitteiden, säiliöiden jne. valmistuksessa.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosuku	30000 min ⁻¹
Kovuusaste	keskikova
Ulko-Ø	50 mm
Varren Ø	6 mm
Tuotetyyppi	Tukilaikka

