



Poravasara, Tyyppi: GBH228F



Tilaustiedot

Tilausnumero	075510 GBH228F
GTIN	3165140843669
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Vankat poravasarat, **SDS-plus-työkalupidin** ja nopea poraaminen.

- **Ylikuormituskytkin käyttäjän ja koneen suojaamiseksi.**
- **Portaaton kierrosluvun säätö puhtaaseen alkuporaukseen.**
- **Laajat käyttömahdollisuudet talttoiminnon ansiosta (pyörimisen pysäytys).**
- **Kiertosuunnan vaihto oikea/vasen jumiutuneiden porien irrottamiseen.**
- **Vaihtoistukka nopeaan vaihtoon betoni-iskuporien ja puuta ja metallia ilman iskua poraavien porien välillä.**
- **Iskun keskeytys puuhun ja teräkseen poraamista varten.**
- **27 % vähemmän värähtelyä kuin edeltävässä mallissa aktiivisen värähtelyvaimennuksen ansiosta.**

Etu:

Iskuenergia 3,2 joulea.

Toimituksen sisältö:

Mukana lisäkädensija, konepyyhe. Mukana pikakiinnitysporaistukka 13 mm, vaihtoistukka SDS-plus, syvyysrajoitin 210 mm, L-BOXX 136.

Huomautus:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073866.

Tekninen kuvaus

kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	30 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	28 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	11 m/s ²
Valmistajamerkintä	GBH 2-28 F
Työkalunpitimen muoto	SDS-Plus
Paino	3,1 kg
Tehonkulutus	880 W
Iskuenergia	3,2 J
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Suurin iskutiheys	4000 min ⁻¹
Varsi	SDS Plus
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	kivi
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppi	Poravasara

Tarvikkeet

Kovametallinen monikäyttöpóra Poran Ø 8 mm	787040 8
Kovametallikärkinen monikäyttöpörsasarjapitkä Poran Ø 6-12 mm	787055 6-12
Kovametallinen monikäyttöpöräpitkä Poran Ø 6 mm	787045 6
Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpóra, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 6 mm	787047 6
Kovametallinen monikäyttöpóra Poran Ø 4 mm	787040 4
Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpóra, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 8 mm	787047 8

Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 6 mm	787040 6
Kovametallinen monikäyttöpöräpitkä Poran Ø 12 mm	787045 12
Kovametallinen monikäyttöpöräpitkä, SDS-plus-istukka Poran Ø 10 mm	787060 10
Kovametallinen monikäyttöpöräpitkä Poran Ø 8 mm	787045 8
Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 10 mm	787047 10
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 10 mm	787040 10
Kovametallinen monikäyttöpöräpitkä Poran Ø 10 mm	787045 10
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 12 mm	787040 12
Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 4 mm	787047 4
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 5 mm	787040 5
Kovametallinen monikäyttöpöräpitkä, SDS-plus-istukka Poran Ø 8 mm	787060 8
Kovametallikärkinen monikäyttöpöräsarja Poran Ø 4-10 mm	787050 4-10
Kovametalli-monikäyttöpörän Bit-teräsarja, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 4-10 mm	787057 4-10
Kovametallinen monikäyttöpöräpitkä, SDS-plus-istukka Poran Ø 12 mm	787060 12
Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 5 mm	787047 5