

Garant**Kapea hydraulikiristysistukka, BT 40 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303465 20
GTIN	4045197868879
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).
- Ihanteelliset vaimennusominaisuudet.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
- Varret kovasorvattu.

Käyttö:

- Erytisesti työkalun- ja muotinvalmistukseen.
- Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.
- Poraamiseen, kalvintaan ja jysintään.
- Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, vähennysholkit nro 302135 – 302187.

Tekninen kuvaus

L ₂	80 mm
Ulko-Ø D	49,5 mm
Ø D ₃	35,5 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm

Ø D ₂	28 mm
Sovitin	BT 40 A = 120
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302155 10
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302160 4
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302155 3
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302155 8
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302155 16
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302155 5
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302160 6
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302155 6
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302155 4
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302160 14
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302160 5
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302160 3
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302160 10
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302160 12
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302155 14
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302160 8
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302155 12
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302160 16
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40