



Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm keskikova, Ulko-Ø: 75Mmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	553920 75M
GTIN	4045197526267
Tuoteluokka	52E

Kuvaus

Malli:

Lautaslaikkojen ja hiomalaikkojen optimaalinen pikakiinnitysmekanismi (sisäkierre). Pyörö on helposti vaihdettavissa ilman työkaluja kovankin käytön jälkeen.

Kumilautaslaikka, **varren Ø 6 mm**. Hiomalaikkojen kiinnittämiseen **pikajärjestelmällä, metallilukitus**.

Käyttö:

Pienten tai muodoltaan vaihtelevien kappaleiden hiontaan – työkalujen, muottien, mallien, koneiden, laitteiden, säiliöiden jne. valmistuksessa.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosuku	20000 min ⁻¹
Kovuusaste	keskikova
Ulko-Ø	75 mm
Varren Ø	6 mm
Tuotetyyppi	Tukilaikka

