

Uratulkki, P9, Nimellismitta: 5mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 484402 5 |
| GTIN | 2050001063274 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. **Menopuolen kulutusylimitta** standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.

Uratulkit, joiden **toleranssiluokka on P9**.

Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Nimellismitta | 5 mm |
| Toleranssialue | P |
| Laatu | 9 |
| Standardi | DIN EN ISO 1938-1 |
| Raaka-aine | karkaistua teräs |
| Sovite | P9 |
| Tuotenimen määrite | P9 |
| Kalibrointi | L6 |
| Tuotetyyppi | Akselin kiilauravälystulkki |

Palvelut

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 20 mm

028300 20