

## Uratulkki, A–ZC, Nimellismitta: 6mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 484406 6      |
| GTIN         | 2050001063168 |
| Tuoteluokka  | 48B           |

### Kuvaus

#### Malli:

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. **Menopuolen kulutusylimitta** standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.

Uratulkit ISO-**toleranssiasemiin A – ZC** saakka **perustoleranssiasteissa 7 - 13**. Tilauksessa on ilmoitettava nimellismitta, toleranssiasema ja perustoleranssiaste tai toleranssiluokka esim. nro 484406 koko 10M6.

#### Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

#### Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Huomautus:

Määritä haluttu toleranssiluokka. Tilattaessa on ilmoitettava **toleranssiasema (A – ZC)** ja perustoleranssi (7 - 13), esim. nro 484406 koko **10M6**. Uratulkki välimitalla ja kaikki nimellismittat lukuarvoisella toleranssilla katso nro 484409; 484411.

### Tekninen kuvaus

|               |      |
|---------------|------|
| Nimellismitta | 6 mm |
| Laatu         | 7    |
| Laatu         | 8    |
| Laatu         | 9    |
| Laatu         | 10   |
| Laatu         | 11   |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Laatu          | 12                |
| Laatu          | 13                |
| Standardi      | DIN EN ISO 1938-1 |
| Raaka-aine     | karkaistu teräs   |
| Toleranssialue | A                 |
| Toleranssialue | B                 |
| Toleranssialue | C                 |
| Toleranssialue | CD                |
| Toleranssialue | D                 |
| Toleranssialue | E                 |
| Toleranssialue | EF                |
| Toleranssialue | F                 |
| Toleranssialue | FG                |
| Toleranssialue | G                 |
| Toleranssialue | H                 |
| Toleranssialue | J                 |
| Toleranssialue | JS                |
| Toleranssialue | M                 |
| Toleranssialue | K                 |
| Toleranssialue | N                 |
| Toleranssialue | P                 |
| Toleranssialue | S                 |
| Toleranssialue | R                 |
| Toleranssialue | T                 |
| Toleranssialue | U                 |
| Toleranssialue | V                 |
| Toleranssialue | F                 |
| Toleranssialue | X                 |
| Toleranssialue | Z                 |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Toleranssialue     | ZA                          |
| Toleranssialue     | ZC                          |
| Toleranssialue     | ZB                          |
| Tuotenimen määrite | A–ZC                        |
| Kalibrointi        | L6                          |
| Tuotetyyppi        | Akselin kiilauravälystulkki |

### Palvelut

|   |           |
|---|-----------|
| KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 20 mm | 028300 20 |
|---|-----------|