

3M Roloc™**Hiomalaikka 984F, Ø 50,8 mm, Rakeisuus: 80**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 554005 80 |
| GTIN | 30051141277173 |
| Tuoteluokka | 53M |

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä itsestään teroittuvan keramiikkarakeen (CER) ansiosta.

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Tarkkuusmutoiltu **Cubitron™ II** -hiomarae.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Käytä kovaa tukilaikkaa nro 554089.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------|--------------|
| Rakeisuus | 80 |
| Kiekon Ø | 50,8 mm |
| Hioma-aine | Cubitron™ II |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka |
| Hioma-aineen alusta | reunavakaa alusta |
| Tuotenimen määrite | Ø 50,8 mm |
| Valmistajamerkintä | 984F |
| sopii pikavaihtojärjestelmään | Roloc™ |
| Enimmäiskierrosluku | 25000 min ⁻¹ |
| Tuotetyyppi | Hiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |

Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 50 mm

554089 50