


3M Roloc™**Hiomalaikka 984F, Ø 76,2 mm, Rakeisuus: 36**

Tilaustiedot

Tilausnumero	554006 36
GTIN	30051141277029
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä itsestään teroittuvan keramiikkarakeen (CER) ansiosta.

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Tarkkuusmutoiltu **Cubitron™ II** -hiomarae.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Käytä kovaa tukilaikkaa nro 554089.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	36
Kiekon Ø	76,2 mm
Hioma-aine	Cubitron™ II

Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Hioma-aineen alusta	reunavakaa alusta
Tuotenimen määrite	Ø 76,2 mm
Valmistajamerkintä	984F
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 75 mm	554089 75
Kumialuslaikka M14-kiinnityskova ulko-Ø 75 mm	554088 75
Kumialuslaikka M14-kiinnityskova Ulko-Ø 75 mm	554094 75