

3M Roloc™**Hiomalaikka 237AA, Ø 76,2 mm, Rakeisuus: 120**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 554009 120 |
| GTIN | 2050001743084 |
| Tuoteluokka | 53M |

Kuvaus

Malli:

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

237AA Trizact™ ja hienorakenteinen pyramidipinta erittäin pienikokoisista alumiinioksidimineraalihiukkasista.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta. Erityisesti **pinnan viimeistelyyn** kovilla, vaikeasti työstettävillä aineilla kuten **INOX, titaani, runsasseosteiset teräkset** jne. Tasalaatuinen, **toistuvasti yhtenäinen jälki ja pitempi käyttöikä** verrattuna vastaavan rakeistusasteen hiomalaikkoihin.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|-----------|
| 3M-raekokomerkintä | A160 |
| värikoodi | valkoinen |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Rakeisuus | 120 |
| Kiekon Ø | 50,8 mm |
| Hioma-aine | Alumiinioksidi-mineraalihiukkaset (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Tuotenimen määrite | Ø 76,2 mm |
| Valmistajamerkintä | 237AA Trizact™ |
| Enimmäiskierrosluku | 20000 min ⁻¹ |
| Tuotetyyppi | Hiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmpehmeä Ulko-Ø 75 mm | 554091 75 |
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75 mm | 554092 75 |
| Kumialuslaikka M14-kiinnityskova Ulko-Ø 75 mm | 554094 75 |
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 75 mm | 554089 75 |
| Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 75 mm | 554090 75 |

Kumialuslaikka M14-kiinnityskova ulko-Ø 75 mm

554088 75

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75 mm

554093 75