

Garant**Kierukkaporasarja HSS-E nro 114500, kotelo, TiAlN, Tyyppi: 1-13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115350 1-13
GTIN	4045197197610
Tuoteluokka	11B

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Vahvistettu sydänosan paksunema.

Teräväkärkinen muoto C.

Tekninen kuvaus

Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Porausalue	1 - 13 mm
Porien lukumäärä	25
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 338

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	130 astetta
Nousukulma	35 astetta
Sisäjäähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 12,5 mm	114500 12,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114500 8,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114500 2,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 10 mm	114500 10
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 4 mm	114500 4
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114500 3,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 6 mm	114500 6
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 3 mm	114500 3
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114500 1,5

Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114500 7,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 10,5 mm	114500 10,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 1 mm	114500 1
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114500 4,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 12 mm	114500 12
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114500 9,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 11,5 mm	114500 11,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114500 6,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 7 mm	114500 7
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 2 mm	114500 2
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 5 mm	114500 5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 9 mm	114500 9
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 13 mm	114500 13
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 8 mm	114500 8
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 11 mm	114500 11
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114500 5,5
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 1-13	115470 1-13