




Ultra-kiinnityskynsi, kulmikas, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	370034 2
GTIN	4046368339341
Tuoteluokka	37M

Kuvaus

Malli:

- Leukojen muoto saa aikaan kevyen alasvedon.
- Alhainen kiinnityskorkeus säästää materiaalia.
- Korkeammat leikkausarvot muodon mukaisen jännityksen avulla.

Käyttö:

Laitelvykiinnityksiin yhdessä Pitbull-puristimien nro 370025; 370030 tai epäkeskopuristimien nro 370001; 370005; 370008.

Erinomainen monipistekiinnitykseen.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnityskynsi, sis. ruuvi

Tekninen kuvaus

Korkeus H	7,92 mm
suositeltu kiinnityskorkeus	1,5 - 3 mm
Leveys B	19,05 mm
Pituus L	19,05 mm
Ø D ₁	mallille M5
Ruuville normin mukaan	M5×12

Standardi	DIN 7984
Tuotetyyppi	Kiinnityskynsi