



## Ultra-kiinnityskynsi, kulmikas, Tyyppi: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370034 3
GTIN	4046368339006
Tuoteluokka	37M

### Kuvaus

#### Malli:

- Leukojen muoto saa aikaan kevyen alasvedon.
- Alhainen kiinnityskorkeus säästää materiaalia.
- Korkeammat leikkausarvot muodon mukaisen jännityksen avulla.

#### Käyttö:

Laitelvykiinnityksiin yhdessä Pitbull-puristimien nro 370025; 370030 tai epäkeskopuristimien nro 370001; 370005; 370008.

Erinomainen monipistekiinnitykseen.

#### Toimituksen sisältö:

1 kiinnityskynsi, sis. ruuvi

### Tekninen kuvaus

Leveys B	25,4 mm
suositeltu kiinnityskorkeus	1,5 - 3 mm
Pituus L	19,05 mm
Korkeus H	7,92 mm
Ø D <sub>1</sub>	mallille M5
Ruuville normin mukaan	M5×12
Standardi	DIN 7984

Tuotetyyppi

Kiinnityskynsi