



Liuskahiomalaikka SLTT (ZA-Power), litteä-kartio teräkselle ja INOXille, Ø 125 mm, Rakeisuus: 60



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 565412 60 |
| GTIN | 4027497388769 |
| Tuoteluokka | 53L |

Kuvaus

Malli:

Patentoitu sirppimäinen lamellimuoto ja sijoittelu mahdollistavat suuren lamellitiheyden ja poikkeuksellisen hyvän hiontatehon sekä käyttöiän. Kestävä lautanen teräslevyä. Hiljainen ja tärinätön.

Erytynen **zirkonikorundiseos**, jossa hiomatehoa parantava pinnoite kylmähiontaan.

Käyttö:

Suurin hiontateho ja pitkä kestoikä.

Huomautus:

Alustattomat liuskahiomalaikat SLTflex pehmeään hiontaan, pienahitsin työstöön jne. alkaen numerosta 566300.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|---------------|
| Rakeisuus | 60 |
| Muodon kuvaus | Litteä-kartio |
| Porauksen Ø | 22,23 mm |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Kiekon Ø | 125 mm |
| Hioma-aineen lyhenne | ZA |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Tuotenimen määrite | Ø 125 mm |
| Tukialusta | Teräslevytuki |
| optimoitu materiaalille | teräs |
| optimoitu materiaalille | INOX |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s |
| Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 55 HRC | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |