



Ultra-kiinnityskynsi, kulmikas, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	370034 4
GTIN	4046368331505
Tuoteluokka	37M

Kuvaus

Malli:

- Leukojen muoto saa aikaan kevyen alasvedon.
- Alhainen kiinnityskorkeus säästää materiaalia.
- Korkeammat leikkausarvot muodon mukaisen jännityksen avulla.

Käyttö:

Laittelevykiinnityksiin yhdessä Pitbull-puristimien nro 370025; 370030 tai epäkeskopuristimien nro 370001; 370005; 370008.

Erinomainen monipistekiinnitykseen.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnityskynsi, sis. ruuvi

Tekninen kuvaus

suositeltu kiinnityskorkeus	1,5 - 5,6 mm
Pituus L	25,4 mm
Ø D ₁	mallille M8
Korkeus H	12,7 mm
Leveys B	25,4 mm
Ruuville normin mukaan	M8×16

Standardi	DIN 912
Tuotetyyppi	Kiinnityskynsi