


Garant**ER-kiristysholkki-istukka, HSK-A 100 A = 130, ER-kiristysholkkikoolle: 16****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 305488 16 |
| GTIN | 4045197870070 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**
- **Avarrettu läpimenoreikä (ei säätöruuvia).**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin ER-kiristysholkkeihin – muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pinnoitetun suurnopeuskiinnitysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-------------------|
| Ulkonema A-mitta | 130 mm |
| Ulko-Ø D | 28 mm |
| ER-kiristysholkeille | 16 |
| Kiinnitysalue | 0,5 - 10 mm |
| Sovitin | HSK-A 100 A = 130 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69882-6 |
| Muoto | A |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Ballufchip-reikä | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------|
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm | 308906 6 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 4 mm | 308922 4 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm | 308920 10 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm | 308921 5 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm | 308920 2 |
| ER-kiristysholkkisarja, 10 osaa, 1–10 mmsis. tiivisteen ja suuttimet | 309165 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm | 308920 6 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm | 308906 5 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm | 308921 8 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm | 308906 7 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 7 mm | 308922 7 |
| HiRunER-kiristysavain momenttiavaimen Tyyppi 16 | 309749 16 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm | 308906 9 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm | 308921 6 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm | 308906 3 |

| | |
|---|------------|
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm | 308901 3 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm | 308901 6 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm | 308921 3 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm | 308901 7 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm | 308906 8 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm | 308921 9 |
| ER-kiristysmutteri High Speed ER-holkeille 16 | 309610 16 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 10 mm | 308922 10 |
| ER-kiristysholkkisarja, 10 osaa, 1–10 mmsis. tiivisteen | 309164 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm | 308901 8 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm | 308906 4 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 8 mm | 308922 8 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm | 308921 10 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 5 mm | 308922 5 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm | 308920 3 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm | 308920 5 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm | 308901 2,5 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm | 308921 7 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 9 mm | 308922 9 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm | 308901 9 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm | 308920 9 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm | 308901 2 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm | 308901 10 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm | 308901 1 |
| ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 6 mm | 309425 6 |
| | 308922 6 |

| | |
|---|------------|
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 6 mm | |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 3 mm | 308922 3 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm | 308921 4 |
| Yksipäinen kiintoavain Avainkoko 25 mm | 613300 25 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm | 308901 5 |
| ER-kiristysholkkisarja, 10 osaa, 1–10 mm | 309012 |
| ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm | 308906 10 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm | 308901 4 |
| ER-kiristysholkkisarja, 10 osaa, 1–10 mm | 309160 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1,5 mm | 308901 1,5 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm | 308920 8 |
| ER-kiristysholkkisarja, 6 osaa, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmsis. tiivisteen | 309014 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm | 308920 1 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm | 308920 4 |
| ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm | 309425 2,8 |
| ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm | 309425 3,5 |
| ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm | 309425 4,5 |
| ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm | 308920 7 |